

SUPPORT

SUPPORTO REGOLABILE PER TERRAZZE

TRE VERSIONI

La versione Small (SUP-S) consente rialzi fino a 37 mm, la versione Medium (SUP-M) fino a 220 mm e la versione Large (SUP-L) fino a 1025 mm. Tutte le versioni sono regolabili in altezza.

RESISTENZA

Sistema robusto adatto per carichi elevati. Le versioni Small (SUP-S) e Medium (SUP-M) resistono fino a 400 kg. La versione Large (SUP-L) resiste fino a 1000 kg.

COMPONIBILE

Tutte le versioni possono essere abbinate ad un'apposita testina per agevolare il fissaggio laterale o superiore al listello, che può essere in legno o alluminio. Disponibile su richiesta anche l'adattatore per piastrelle.


NUOVO SUP-L "ALL IN ONE"

Oltre all'eccellente regolabilità e portata, presenta testine versatili e autolivellanti che possono correggere automaticamente la pendenza delle superfici di posa irregolari fino al 5%; grazie alla chiave SUPLKEY è regolabile dall'alto per la massima stabilità nei sistemi di pavimentazione in piastrelle.



CALCULATION
TOOL

UTILIZZO



MATERIALE


PP

polipropilene (PP)



CAMPI DI IMPIEGO

Rialzo e livellamento della sottostruttura. Utilizzo all'esterno.



DURABILITÀ

Materiale resistente ai raggi UV e utilizzabile anche in ambienti aggressivi. Ideale in combinazione con ALU TERRACE e viti KKA per creare un sistema dalla durabilità eccellente.

REGOLABILE DALL'ALTO


Grazie alla chiave SUPLKEY è regolabile dall'alto per la massima stabilità nei sistemi di pavimentazione a piastrelle.

CODICI E DIMENSIONI SUP-S




CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

TESTINA AD INCASTRO PER SUP-S




CODICE	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pz.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

CODICI E DIMENSIONI SUP-M




CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

TESTINE AD INCASTRO PER SUP-M




CODICE	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pz.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

PROLUNGHE E CORRETTORI DI PENDENZA PER SUP-M



CODICE	H [mm]	Ø [mm]	%	pz.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

CODICI E DIMENSIONI SUP-L




CODICE	Ø [mm]	H [mm]	pz.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*)Prolunga SUPLEXT100 non utilizzabile.

Testine da ordinare separatamente.


I codici 5-12 sono costituiti dal prodotto SUPL125225 e da un numero di prolunghes SUPLEXT100 tale da raggiungere l'intervallo di altezze indicato.

TESTINE AD INCASTRO PER SUP-L



CODICE	applicazione	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	pz.
1 SUPLHEAD1	listelli in legno/alluminio	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	listelli in legno/alluminio	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	piastrelle	-	120	-	20


ACCESSORI PER SUP-L



CODICE	descrizione	pz.
1 SUPLRING1	anello blocco bascula	20
2 SUPLKEY	chiave per regolazione dall'alto	1
3 SUPLRING2	anello blocco rotazione	5


SUPLKEY e SUPLRING2 compatibili solo con la testina SUPLHEAD3.
SUPLRING1 e SUPLRING2 vengono forniti assieme alle testine.

PROLUNGHE E CORRETTORI DI PENDENZA PER SUP-L




CODICE	H [mm]	Ø [mm]	∠ %	pz.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALLAZIONE SUP-S CON TESTINA SUPSLHEAD1




Incastrare la testina SUPSLHEAD1 su SUP-S e fissare il listello con viti KKF diametro 4,5 mm.

■ INSTALLAZIONE SUP-M CON TESTINA SUPMHEAD2




Incastrare la testina SUPMHEAD2 su SUP-M e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

■ INSTALLAZIONE SUP-M CON TESTINA SUPMHEAD1




Incastrare la testina SUPMHEAD1 su SUP-M e fissare il listello con viti KKF diametro 4,5 mm.

■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD1




Incastrare la testina SUPLHEAD1 su SUP-L, regolare l'altezza in base alle esigenze e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm. La testina basculante permette l'autolivellamento durante la posa per pendenze fino al 5%.

■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD1 E SUPLRING1




Se prevista, aggiungere la prolunga SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente incastrare la testina SUPLHEAD1. Per bloccare il basculamento della testina autolivellante, fissarla con SUPLRING1. Regolare l'altezza in base alle esigenze e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD2 E SUPLRING1




Se previste, aggiungere le prolunghe SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente incastrare la testina SUPLHEAD2. Per bloccare il basculamento della testina autolivellante, fissarla con SUPLRING1. Regolare l'altezza in base alle esigenze e poggiare il listello all'interno delle alette.

■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DALL'ALTO




Incastrare la testina SUPLHEAD3 su SUP-L. Regolare l'altezza del supporto mediante l'uso di SUPLKEY. Appoggiare le piastrelle sui supporti. Livellare il pavimento regolando l'altezza dei supporti dall'alto con SUPLKEY senza dover rimuovere le piastrelle già posate. La testina basculante permette l'autolivellamento durante la posa per pendenze fino al 5%.

■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DA BASSO




Aggiungere, se prevista, la prolunga SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente incastrare la testina SUPLHEAD3. Per bloccare il basculamento della testina autolivellante, fissarla con il SUPLRING1. Posizionare il SUPLRING2. Regolare l'altezza in base alle esigenze e posizionare la pavimentazione.

■ CODICI E DIMENSIONI FISSAGGIO



KKF AISI410



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

