

# SUPPORT

## SUPPORTO REGOLABILE PER TERRAZZE

### TRE VERSIONI

La versione Small (SUP-S) consente rialzi fino a 37 mm, la versione Medium (SUP-M) fino a 220 mm e la versione Large (SUP-L) fino a 1025 mm. Tutte le versioni sono regolabili in altezza.

### RESISTENZA

Sistema robusto adatto per carichi elevati. Le versioni Small (SUP-S) e Medium (SUP-M) resistono fino a 400 kg. La versione Large (SUP-L) resiste fino a 1000 kg.

### COMPONIBILE


Tutte le versioni possono essere abbinate ad un'apposita testina per agevolare il fissaggio laterale o superiore al listello, che può essere in legno o alluminio. Disponibile su richiesta anche l'adattatore per piastrelle.

### NUOVO SUP-L "ALL IN ONE"

Oltre all'eccellente regolabilità e portata, presenta testine versatili e autolivellanti che possono correggere automaticamente la pendenza delle superfici di posa irregolari fino al 5%; grazie alla chiave SUPLKEY è regolabile dall'alto per la massima stabilità nei sistemi di pavimentazione in piastrelle.



### UTILIZZO



### MATERIALE

PP

polipropilene (PP)



### CAMPI DI IMPIEGO

Rialzo e livellamento della sottostruttura. Utilizzo all'esterno.



## DURABILITÀ

Materiale resistente ai raggi UV e utilizzabile anche in ambienti aggressivi. Ideale in combinazione con ALU TERRACE e viti KKA per creare un sistema dalla durabilità eccellente.

## REGOLABILE DALL'ALTO

Grazie alla chiave SUPLKEY è regolabile dall'alto per la massima stabilità nei sistemi di pavimentazione a piastrelle.

## CODICI E DIMENSIONI SUP-S




| CODICE     | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | pz. |
|------------|-----------|-----------|-----|
| 1 SUPS2230 | 150       | 22 - 30   | 20  |
| 2 SUPS2840 | 150       | 28 - 40   | 20  |

### TESTINA AD INCASTRO PER SUP-S




| CODICE       | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | pz. |
|--------------|-----------|------------------------|-----|
| 1 SUPSLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20  |

## CODICI E DIMENSIONI SUP-M




| CODICE       | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | pz. |
|--------------|-----------|-----------|-----|
| 1 SUPM3550   | 200       | 35 - 50   | 25  |
| 2 SUPM5070   | 200       | 50 - 70   | 25  |
| 3 SUPM65100  | 200       | 65 - 100  | 25  |
| 4 SUPM95130  | 200       | 95 - 130  | 25  |
| 5 SUPM125160 | 200       | 125 - 160 | 25  |
| 6 SUPM155190 | 200       | 155 - 190 | 25  |
| 7 SUPM185220 | 200       | 185 - 220 | 25  |

### TESTINE AD INCASTRO PER SUP-M




| CODICE      | B x P x H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | pz. |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------|-----|
| 1 SUPMHEAD1 | -                 | 120       | -                      | 25  |
| 2 SUPMHEAD2 | 120 x 90 x 30     | -         | 3 x 14                 | 25  |

### PROLUNGHE E CORRETTORI DI PENDENZA PER SUP-M



| CODICE        | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | pz. |
|---------------|-----------|-----------|---|-----|
| 1 SUPMEXT30   | 30        | -         | - | 25  |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20  |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20  |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20  |

## CODICI E DIMENSIONI SUP-L




| CODICE         | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | pz. |
|----------------|-----------|------------|-----|
| 1 SUPL3750(*)  | 200       | 37 - 50    | 20  |
| 2 SUPL5075(*)  | 200       | 50 - 75    | 20  |
| 3 SUPL75125(*) | 200       | 75 - 125   | 20  |
| 4 SUPL125225   | 200       | 125 - 225  | 20  |
| 5 SUPL225325   | 200       | 225 - 325  | 20  |
| 6 SUPL325425   | 200       | 325 - 425  | 20  |
| 7 SUPL425525   | 200       | 425 - 525  | 20  |
| 8 SUPL525625   | 200       | 525 - 625  | 20  |
| 9 SUPL625725   | 200       | 625 - 725  | 20  |
| 10 SUPL725825  | 200       | 725 - 825  | 20  |
| 11 SUPL825925  | 200       | 825 - 925  | 20  |
| 12 SUPL9251025 | 200       | 925 - 1025 | 20  |

(\*)Prolunga SUPLEXT100 non utilizzabile.

Testine da ordinare separatamente.


I codici 5-12 sono costituiti dal prodotto SUPL125225 e da un numero di prolunghes SUPLEXT100 tale da raggiungere l'intervallo di altezze indicato.

### TESTINE AD INCASTRO PER SUP-L



| CODICE      | applicazione                | B x P<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | pz. |
|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----|
| 1 SUPLHEAD1 | listelli in legno/alluminio | 70 x 110      | -         | 3 x 14                 | 20  |
| 2 SUPLHEAD2 | listelli in legno/alluminio | 60 x 40       | -         | -                      | 20  |
| 3 SUPLHEAD3 | piastrelle                  | -             | 120       | -                      | 20  |


### ACCESSORI PER SUP-L



| CODICE      | descrizione                      | pz. |
|-------------|----------------------------------|-----|
| 1 SUPLRING1 | anello blocco bascula            | 20  |
| 2 SUPLKEY   | chiave per regolazione dall'alto | 1   |
| 3 SUPLRING2 | anello blocco rotazione          | 5   |


SUPLKEY e SUPLRING2 compatibili solo con la testina SUPLHEAD3.  
SUPLRING1 e SUPLRING2 vengono forniti assieme alle testine.

### PROLUNGHE E CORRETTORI DI PENDENZA PER SUP-L




| CODICE        | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | pz. |
|---------------|-----------|-----------|---|-----|
| 1 SUPLEXT100  | 100       | -         | - | 20  |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20  |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20  |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20  |

## ■ INSTALLAZIONE SUP-S CON TESTINA SUPSLHEAD1




Incastrare la testina SUPSLHEAD1 su SUP-S e fissare il listello con viti KKF diametro 4,5 mm.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-M CON TESTINA SUPMHEAD2




Incastrare la testina SUPMHEAD2 su SUP-M e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-M CON TESTINA SUPMHEAD1




Incastrare la testina SUPMHEAD1 su SUP-M e fissare il listello con viti KKF diametro 4,5 mm.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD1




Incastrare la testina SUPLHEAD1 su SUP-L, regolare l'altezza in base alle esigenze e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm. La testina basculante permette l'autolivellamento durante la posa per pendenze fino al 5%.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD1 E SUPLRING1




Se prevista, aggiungere la prolunga SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente incastrare la testina SUPLHEAD1. Per bloccare il basculamento della testina autolivellante, fissarla con SUPLRING1. Regolare l'altezza in base alle esigenze e fissare il listello lateralmente con viti KKF diametro 4,5 mm.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD2 E SUPLRING1




Se previste, aggiungere le prolunghe SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente incastrare la testina SUPLHEAD2. Per bloccare il basculamento della testina autolivellante, fissarla con SUPLRING1. Regolare l'altezza in base alle esigenze e poggiare il listello all'interno delle alette.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DALL'ALTO




Incastrare la testina SUPLHEAD3 su SUP-L. Regolare l'altezza del supporto mediante l'uso di SUPLKEY. Appoggiare le piastrelle sui supporti. Livellare il pavimento regolando l'altezza dei supporti dall'alto con SUPLKEY senza dover rimuovere le piastrelle già posate. La testina basculante permette l'autolivellamento durante la posa per pendenze fino al 5%.

## ■ INSTALLAZIONE SUP-L CON TESTINA SUPLHEAD3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DA BASSO




Aggiungere, se prevista, la prolunga SUPLEXT100 al supporto SUP-L e successivamente incastrare la testina SUPLHEAD3. Per bloccare il basculamento della testina autolivellante, fissarla con il SUPLRING1. Posizionare il SUPLRING2. Regolare l'altezza in base alle esigenze e posizionare la pavimentazione.

## ■ CODICI E DIMENSIONI FISSAGGIO



KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | CODICE  | L<br>[mm] | pz. |
|------------------------|---------|-----------|-----|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520 | 20        | 200 |
|                        | KKF4540 | 40        | 200 |
|                        | KKF4545 | 45        | 200 |
|                        | KKF4550 | 50        | 200 |
|                        | KKF4560 | 60        | 200 |
|                        | KKF4570 | 70        | 200 |

